

**Ring- och sexkantnyckel, förkromad, nyckelvidd: 18mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 613950 18     |
| GTIN         | 4045197159847 |
| Artikelklass | 62A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**Teknisk beskrivning**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| maximal käfthöjd h <sub>1</sub>    | 9 mm            |
| nyckelvidd                         | 18 mm           |
| nyckellängd L                      | 220 mm          |
| Nyckelvidder                       | metrisk         |
| maximal ringhöjd h <sub>2max</sub> | 14 mm           |
| Norm                               | DIN 3113 A      |
| Norm                               | ISO 3318        |
| Norm                               | ISO 7738        |
| Ringläge                           | 15 grad         |
| Tillverkningsprocess               | sänksmidda      |
| Material                           | Kromvanadinstål |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Yta                  | förkromad   |
| Produktnamnsattribut | förkromad   |
| Produktslag          | Skruvnyckel |