



Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 7mm



Beställningsdata

Ordernummer	614200 7
GTIN	4018754019151
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 614600

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	135 mm
Ringsida AS-drive	ja
nyckelvidd	7 mm
maximal käfthöjd h1	5 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	7 mm

Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel