

**Ringskiftnyckel tum, förkromad, nyckelvidd: 11/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	613970 11/16
GTIN	4045197550705
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h1	8 mm
nyckelvidd	11/16 tum
nyckellängd L	211 mm
Nyckelvidder	tum
maximal ringhöjd h _{2max}	13 mm
Ringläge	15 grad
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

