

**HOLEX®****Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 33 delar, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	638017 12
GTIN	4045197219633
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**. Med tolvkantshylsor nr 642120.

**Användningsdata:**

För skruvar/muttrar gs\_profil\_6kant-einsatz M6–M22 och insexskruvar gs\_profil\_6kant M5 – M18.

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**leveransinnehåll:**

Hylsor: 19 st storlek 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

insexhylsor: 8 st nr 643220 storlek 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-handtag: 1 st 641320

Förlängare: 3 st nr 641020 75; 130; 255

universalknut: 1 st. nr 641620

spärrskaft: 1 st. nr 640220

Förvaring i: Stålväska

Längd: 445 mm

Bredd: 187 mm

höjd: 51 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-34 mm

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-14 mm

**Teknisk beskrivning**

Antal delar	33
fyrkantfäste	1/2 tum
Drivprofil	12-kants hylsnyckel
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	8-34 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-14 mm
Längd	445 mm
Bredd	187 mm
höjd	51 mm