



Induktiv längdmätninggivare radiell Set 10 delar, Typ: GT22



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 434778 GT22 |
| GTIN | 7630041113464 |
| Artikelklass | 45A |

Beskrivning

Utförande:

Mångsidigt användbar längdmätninggivare för hög precision.

- **Exakt, kulstyrd mätspets.**
- **Hög mätprecision tack vare elektronisk mätsignalförstärkning.**
- **Spännskaft \varnothing 8 mm, kan spännas i hela sin längd.**
- **Okänslig för temperatursvängningar och sidokrafter genom kullagring.**
- **Mycket god elektromagnetisk avskärmning.**

TESA längdmätninggivare har enastående repeterbarhet, hållbarhet och lång livslängd.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Universellt användbar för alla mätuppgifter med stora krav på noggrannhet, framför allt inom produktion och verkstad.

leveransinnehåll:

Set med 10 x mätspets nr 434777.

Specialtillbehör:

Mätinsatser, mätkraftfjädrar.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|------------|
| mätområde | ± 1 mm |
| tillverkarens beteckning | GT22 |

| | |
|---|----------------------------------|
| mätkraft vid den elektriska nollpunkten | 0,63 N |
| kompatibilitet | TESA |
| repeterbarhet | 0,01 µm |
| Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm) | $0,2 + 3 \times L^3 \mu\text{m}$ |
| mätstiftslyftning | mekanisk/vakuum |
| Mätspetsväg | 4,3 mm |
| skyddsbälg | Nitril |
| IP-skyddsklass | IP 65 |
| Kalibrering | Pris på förfrågan |
| Produktslag | Pickup |