



## Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	614200 32
GTIN	4018754019380
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

#### Norm:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

#### OBS!:

**AS-Drive** – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 614600</strong>

### Teknisk beskrivning

nyckelvidd	32 mm
nyckellängd L	430 mm
Ringsida AS-drive	ja
maximal käfthöjd h1	14 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub>	21 mm

Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel