



Induktiv längdmätninggivare radiell Set 10 delar, Typ: GT62



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 434786 GT62 |
| GTIN | 7630041113471 |
| Artikelklass | 45A |

Beskrivning

Utförande:

Mätspets **med stort mätområde.**

Mångsidigt användbar längdmätninggivare för hög precision.

- **Exakt, kulstyrd mätspets.**
- **Hög mätprecision tack vare elektronisk mätsignalförstärkning.**
- **Spännskaft \varnothing 8 mm, kan spännas i hela sin längd.**
- **Okänslig för temperatursvängningar och sidokrafter genom kullagring.**
- **Mycket god elektromagnetisk avskärmning.**

TESA längdmätninggivare har enastående repeterbarhet, hållbarhet och lång livslängd.

Fördel:

Viton-skyddsbälg för att den lämpar sig särskilt väl för användning i kombination med kyl- och smörjmedel. Särskilt lämplig för flerpunktsmätanordningar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Universellt användbar för alla mätuppgifter med stora krav på noggrannhet, framför allt inom produktion och verkstad.

leveransinnehåll:

Set med 10 x mätspets nr 434785.

Specialtillbehör:

Mätinsatser, mätkraftfjädrar.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------------------------------|
| kompatibilitet | TESA |
| repeterbarhet | 0,05 μm |
| mätområde | ± 5 mm |
| mätstiftslyftning | mekanisk/vakuum |
| Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm) | $1 + 4 \times L$ μm |
| mätkraft vid den elektriska nollpunkten | 0,9 N |
| skyddsbälg | Viton |
| Mätspetsväg | 10,3 mm |
| IP-skyddsklass | IP 65 |
| Kalibrering | Pris på förfrågan |
| Produktslag | Pickup |