



Induktiv längdmätninggivare axiell Set 10 delar, Typ: GT61



Beställningsdata

Ordernummer	434784 GT61
GTIN	7630041113570
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Mätspets **med stort mätområde.**

Mångsidigt användbar längdmätninggivare för hög precision.

- **Exakt, kulstyrd mätspets.**
- **Hög mätprecision tack vare elektronisk mätsignalförstärkning.**
- **Spännskaft \varnothing 8 mm, kan spännas i hela sin längd.**
- **Okänslig för temperatursvängningar och sidokrafter genom kullagring.**
- **Mycket god elektromagnetisk avskärmning.**

TESA längdmätninggivare har enastående repeterbarhet, hållbarhet och lång livslängd.

Fördel:

Viton-skyddsbälg för att den lämpar sig särskilt väl för användning i kombination med kyl- och smörjmedel. Särskilt lämplig för flerpunktsmätanordningar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Användningsdata:

Universellt användbar för alla mätuppgifter med stora krav på noggrannhet, framför allt inom produktion och verkstad.

leveransinnehåll:

Set med 10 x mätspets nr 434783.

Specialtillbehör:

Mätinsatser, mätkraftfjädrar.

Teknisk beskrivning

Mätspetsväg	10,3 mm
Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm)	$1 + 4 \times L \text{ } \mu\text{m}$

skyddsbälg	Viton
mätområde	±5 mm
mätkraft vid den elektriska nollpunkten	0,9 N
repeterbarhet	0,05 µm
mätstiftslyftning	mekanisk
kompatibilitet	TESA
IP-skyddsklass	IP 65
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Pickup