

**TESA****Mätspets-gränssnitt****Beställningsdata**

Ordernummer	434719
GTIN	7630041115246
Artikelklass	45C

**Beskrivning****Utförande:**

Gränssnitt för överföring av mätdata och hantering av mätspetsar. Möjlighet till direktanslutning via USB-gränssnitt.

- **Möjlighet att mata in gränsvärden. Enkla funktioner +A, -A, +A+B, +A-B. Dataexport i .csv-format.**
- **Anslutning av upp till 64 mätspetsar via USB-seriekoppling av flera gränssnitt.**
- **Mätsignalingång TESA-mätspets.**
- **Mätsignalingång Digital, RS232.**
- **Mätområde, omkopplingsbart: 2 mm – 5 mm.**

**Användningsdata:**

För centraliserad processövervakning och -styrning av flerpunktsmätanordningar i mätkedjor.

**leveransinnehåll:**

Programvara TIS

datautgång: USB-gränssnitt

datautgång: RS232C-gränssnitt

Längd: 172 mm

Bredd: 155 mm

höjd: 55 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	55 mm
------	-------

Bredd	155 mm
Längd	172 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Produktslag	Gränssnittsbox

## Tjänster

Signering laserskrift Typ	018940
---------------------------	--------