

**Ringskiftnyckel tum, förkromad, nyckelvidd: 3/4tum****Beställningsdata**

Ordernummer	613970 3/4
GTIN	4045197550712
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	3/4 tum
maximal käfthöjd h ₁	9 mm
nyckellängd L	231 mm
Nyckelvidder	tum
maximal ringhöjd h _{2max}	14 mm
Ringläge	15 grad
Yta	förkromad
Produktnamnsattribut	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

