



Automatiksveitsmask 3M™ Speedglas™ 9002NC, Färg: BLACK



Beställningsdata

Ordernummer	097907 BLACK
GTIN	4054596275577
Artikelklass	040

Beskrivning

Utförande:

Automatsveitsarmask i **samma klassiska slanka design** som den omtyckta 9000-modellen med **förbättrat utseende** och bekväm huvudrem. 3M™ Speedglas™ Natural Color-tekniken ger en **naturlig färgåtergivning**, mer kontrast och **bättre överblick** över komponenten. Genom den i hjälpskalet inbyggda **utandningsventilen** kan masken bäras närmare ansiktet, vilket ökar rörelsefriheten. Huvudremmen kan med det **lättlöpande inställningsvredet** ställas in individuellt för alla huvudformer. **Mörka skyddssteg:** 8 - 12. **Ljussteg:** 3. Med 3 V litiumbatteri (livslängd 2 000 timmar) **Synfält, svetsfilter:** 55 × 107 mm.

Norm:

Automatisk sveitsmask med förbättrad optik och bekvämt huvudband.

- **Naturlig färgåtergivning, högre kontrast och bättre sikt över komponenten tack vare glas med 3M™ Speedglas™ Natural Color Technology.**
- **Ökad rörelsefrihet eftersom masken kan bäras närmare ansiktet (möjliggörs av att utandningsventilen är integrerad i hjälmens hölje).**
- **Huvudbandet kan anpassas individuellt efter huvudets form med hjälp av den lättvridna inställningsratten.**

Mörka skydds nivåer: 8 – 12. **Ljushetsnivå:** 3:e Med litium 3,5 V-batteri (drifttid 2 000 timmar).

Reservbatteri: Nr 081560 CR2032 **Synfält, svetsfilter:** 55 × 107 mm.

Användningsdata:

MIG- / MAG- och WIG-sveitsning

Norm:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Kopplingstid från ljus till mörk: 0,1 ms

Kopplingstid från mörk till ljus: 60 - 400 ms

Klassificering enligt EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

Teknisk beskrivning

Klassificering enligt EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Kopplingstid från mörk till ljus	60 - 400 ms
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Svetsmask