



Påsickspärnnyckel 1/2 tum



Beställningsdata

Ordernummer	640800
GTIN	4018754013203
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Omställbar för höger eller vänsterdragning.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

Passar till :

Manöververktyg nr 641200 – 641350 och 641800, fungerar också som spärr för momentnycklar med fast 1/2 tum fyrkant.

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

totallängd: 68 mm

Antal tänder: 20

Teknisk beskrivning

totallängd	68 mm
Antal tänder	20
fyrkantsfäste	1/2 tum
Spärnnyckel, omkopplingsbar	ja

Produktslag

Spärrhuvud