



## Automatiksveitsmask optrel® neo p550, Färg: BLACK



### Beställningsdata

Ordernummer	097940 BLACK
GTIN	7640429870414
Artikelklass	09U

### Beskrivning

#### Utförande:

Klassisk sveitsarmask p550 med ny **bländskyddskasetteknik** för **realistisk färguppfattning**. Perfekt skydd genom korta reaktionstider vid mörkningen. Med nytt energikoncept för **3 000 timmars användningsberedskap utan batteribyte**.

- **Mörka skyddssteg: 9 - 13 steglöst inställbara med vridreglage.**
- **Ljussteg: 4**
- **Med 3 V litiumbatteri (livslängd 3 000 timmar)**
- **Siktfält sveitsarmask: 50 x 100 mm**

#### Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG- och Plasma-sveitsning

#### Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Kopplingstid från ljus till mörk: 0,1 ms

Kopplingstid från mörk till ljus: 50 - 1000 ms

Klassificering enligt EN 379: 1 / 1 / 1 / 2

### Teknisk beskrivning

Kopplingstid från mörk till ljus	50 - 1000 ms
Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Klassificering enligt EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Produktslag	Svetsmask