



## Automatiksveitsmask optrel® panoramaxx, Färg: BLACK



### Beställningsdata

Ordernummer	097947 BLACK
GTIN	7640127616437
Artikelklass	09U

### Beskrivning

#### Utförande:

Helautomatisk sveitsmask med **panoramasynfält**, 6 gånger större än på standardsveitsmasker. Urskärningen för näsan i bländskyddskassetten gör att filtret kan bäras närmare ögat. Det gör att synfältet utökas markant. **Maximal synkomfort** tack vare innovativt UV-/IR-filter med **hög färgäkthet**.

- **Mörka skyddsnivåer: 5 – 12 (automatisk drift) och 7 – 12 (manuell drift)**
- **Ljushetsnivå: 2,5**
- **Med uppladdningsbara batterier.**
- **Synfält, sveitsfilter: 60 x 125 mm**

#### Användningsdata:

MIG- / MAG-, elektrod-, WIG-, Plasma-sveitsning och -skärning

#### Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

#### leveransinnehåll:

1 yttre täckglas, 1 förvaringspåse.

### Teknisk beskrivning

Kopplingstid från ljus till mörk	0,1 ms
Klassificering enligt EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kopplingstid från mörk till ljus	100 - 2000 ms
Produktslag	Svetsmask