



Sladdlös mutterdragare, Typ: GDR12110



Beställningsdata

Ordernummer	074054 GDR12110
GTIN	3165140910682
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivna vridslagskruvdragare.

- Höger-/vänstergång.
- Batteriladdningsindikator.

Kompakt slagskruvdragare för **hög precision**.

- **Perfekt hantering genom den korta totallängden.**
- **Högre noggrannhet: 2-steps Power Control** som förhindrar att små skruvar dras åt för hårt.
- **Ökad livslängd tack vare borstlös EC-motorteknik.**
- **LED-lampa för belysning av arbetsområdet också på mörka ställen.**

Fördel:

Perfekt hantering tack vare den korta totallängden.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumjonbatterier, laddare, L-BOXX.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851– 073859.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 2:a växeln	2600 min ⁻¹
vikt	0,9 kg
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
mått verktygshållare	1/4 tum
slaghastighet	0 - 3100 min ⁻¹
maximalt vridmoment hårt	110 Nm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning	GDR 12V-110
Batterispänning	12 V
maximala vibrationer enligt EN	10 m/s ²
fästprofil verktygshållare	Invändig sexkant
typisk användning	Strong
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M12
batterikapacitet	3 Ah
maximalt varvtal 1:a växeln	1200 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Slagskruvdragare

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V

073855 B12