

**Aluminiumtejp, Bredd×längd (mm×m): 25X55****Beställningsdata**

Ordernummer	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

Tejpen av mjukaluminium är lämplig för galvanisering, har stark värme- och ljusreflexion och är klimat- och kemikaliebeständig.

3M™ 425 kan i de flesta fall avlägsnas utan rester och anpassar sig genom sin smidighet till krökta och ojämna ytor.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Häftmassa: Akryl

Färg: silver

Längd: 55 m

Bredd: 25 mm

Tjocklek: 0,12 mm

Teknisk beskrivning

Färg	silver
tillverkarens beteckning	425

Tjocklek	0,12 mm
Bredd	25 mm
Längd	55 m
Slag av tejp	Enkelsidig
temperaturbeständig upp till	-55 - 155 °C
lagringstemperatur	20 °C
Liner finns	nej
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	termiskt ledande
anmärkning	fuktbeständig
anmärkning	smidig
Häftmassa	Akryl
Elasticitet	6 %
Minsta hållbarhet	24 månad
Draghållfasthet	4,9 N/mm
Hållarmaterial	Aluminium
Lager luftfuktighet	50 %
Limstyrka på stål	0,59 N/mm
Användning	Omslutning
Användning	Avskärmning
Användning	Tätning
Användning	Kantning
Användning	Maskering
Produktslag	Tejp