



## Sladdlös specialbormaskin, Typ: GWB1210



### Beställningsdata

Ordernummer	070223 GWB1210
GTIN	3165140730846
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Bosch batteridrivna vinkelbörskruvdragare

- Bosch premiumlitiumjonteknik.
- Batteriladdningsindikator.
- Mycket kompakt: kort, 5-faldigt inställbart huvud med 10 mm Auto Lock-borrchuck.
- Högt varvtal, 0-1300 varv/minut, för snabbt arbetstempo – optimalt för hålbörning, motorbroms.

#### Fördel:

För svåråtkomliga ställen.

#### leveransinnehåll:

Inklusive laddare, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-inlägg för tillbehör, 1/2 L-BOXX-inlägg för apparat.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073851 och nr 073866.

### Teknisk beskrivning

Batterispänning	12 V
batterikapacitet	2 Ah
verktygsfäste	Ø 1,0 – 10 mm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
tillverkarens beteckning	GWB1210
maximalt vridmoment hårt	11 Nm

maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
Utförande	Vinkelborrskruddragare
vikt	1,2 kg
typisk användning	Medium
maximal spiralborr-Ø i trä	10 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Skruddragare

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073851 B12
--	------------