

**Sladdlöst blindnitmutterverktyg FireBird® Pro, Typ:****Beställningsdata**

Ordernummer	770530
GTIN	4007081042482
Artikelklass	74A

Beskrivning**Utförande:**

Sladdlöst verktyg för blindnitmuttrar upp till M10 aluminium, upp till M8 stål och upp till M6 rostfritt stål.

Fördel:

Mycket kraftfull, hög kapacitet per batteriladdning. Enkel och säker fastsättning av blindnitmuttrar. Elektronisk styrning av den inställda slaglängden. Snabbväxelsystem för gängstift.

leveransinnehåll:

Inklusive vardera 1 gängstift och munstycke M4, M5 och M6, 1 insexnyckel, litiumjonskjutbatteri nr 770529 och laddare nr 770528 storlek 2 i plastväska.

nitningskraft: 15000 N

batterikapacitet: 18 Ah

Batterispänning: 2,1 V

vikt inklusive batteri: 2,3 kg

Teknisk beskrivning

nitningskraft	15000 N
---------------	---------

vikt inklusive batteri	2,3 kg
Batterispänning	2,1 V
batterikapacitet	18 Ah
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Blindnitapparat

Tillbehör

Litiumjonbatteri med snabbfäste kapacitet 2,1 Ah	770529 2,1
Laddare Typ 2	770528 2