



Batteridrivnen borraruvdragare, Typ: 71132264



Beställningsdata

Ordernummer	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

2- och 4-växlad sladdlös borraruvdragare

- För exakta borrar- och skruvdragningsresultat.
- Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- God viktbalans och ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning som inte tröttar.
- Maximalt arbetsframsteg med AMPShare 18V ProCore-ackumulatorer: COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batteritid. Senaste cellteknik, intelligent batterihantering ger upp till 87 % mer effekt än med konventionella ackumulatorer.

Batteridrivnen 2-hastighets borraruvdragare med borstlös motor.

- Underhållsnål POWER-Drive EC-motor med högt vridmoment och överlastskydd.
- Mekanisk vridmomentinställning, inställbar i 22 steg, extra borrläge.
- För exakta borrar- och skruvdragningsresultat.
- Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.

- **God viktbalans och ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning som inte tröttar.**
- **Litiumjonbatterier för hög strömstyrka med övervakning av enskilda celler och kapacitetsindikering.**

Fördel:

Mekanisk vridmomentinställning.

leveransinnehåll:

Inklusive ackumulator och laddare. Inklusivt borrhuck, bältesclips och transportväska. **Utan ackumulator och utan laddare.**

Teknisk beskrivning

vikt	3,7 kg
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln	450 - 450 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
motorkonstruktion	borstlös motor
Batterispänning	18 V
maximal spiralborr-Ø i trä	50 mm
typisk användning	Strong
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Transportväska
maximalt vridmoment mjukt	32 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
maximalt varvtal 2:a växeln	2000 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	ABS 18Q Select
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivna
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Borrskruvdragare

USP1	18 V, 2 lägen
USP2	Snabbspännchuck spännområde 1,5-13, i transportväska

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18
---	-------------