

## Håltolk Kvalitetskrom H7, Nominell Ø: 75mm



### Beställningsdata

Ordernummer	484040 75
GTIN	2050001936851
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Gå-sidorna på dessa verkstadstolkar tillverkas med en **slitagetolerans** enligt DIN 7164.

**Gåsida med hårdförkromade mätytor.** Därigenom ca åtta gånger längre livslängd.

#### Norm:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### OBS!:

- **Ytterligare mellanliggande storlekar på begäran eller beställ enkelt på [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) t.ex. nr 484000 strl 82.**

### Teknisk beskrivning

Toleransområde	H
Norm	DIN 7150-2
Norm	DIN 7164
Kvalitet	7
nominellt mått	75 mm
Tolktyp	Gåtolk
Tolktyp	Kassationstolk
Kalibrering	M2
Produktslag	Håltolk

### Tjänster

DAkS-kalibreringHåltolk Maximal Ø 200 mm	028340 200
KalibreringHåltolk Maximal Ø 200 mm	028300 200