



Batteridrivnen borrarvdragare utan batteri och laddare, Typ: 71161164



Beställningsdata

Ordernummer	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

2- och 4-växlad sladdlös borrarvdragare

- För exakta borrar- och skruvdragningsresultat.
- Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- God viktbalans och ergonomi med Softgrip-inlägg för långvarig användning som inte tröttar.
- Maximalt arbetsframsteg med AMPShare 18V ProCore-ackumulatorer: COOLPACK 2.0-tekniken ger 135 % längre batteritid. Senaste cellteknik, intelligent batterihantering ger upp till 87 % mer effekt än med konventionella ackumulatorer.

Fördel:

Med QuickIN MAX-gränssnitt.

leveransinnehåll:

Exkl. batteri och laddare. Inklusive borrarvdragare, bältesclips och transportväska. **Utan ackumulator och utan laddare.**

OBS!:

Passande ackumulatorer, laddare och startkit finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 2:a växeln	800 min ⁻¹
maximalt vridmoment mjukt	45 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
tillverkarens beteckning	ASCM 18 QMSelect
maximal spiralborr-Ø i trä	50 mm
förpackning	Transportväska
maximalt vridmoment hårt	90 Nm
Batterispänning	18 V
maximalt varvtal 4:a växeln	3850 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
motorkonstruktion	borstlös motor
typisk användning	Heavy Duty
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i stål	25 mm
maximalt varvtal 1:a växeln	400 - 400 min ⁻¹
maximalt varvtal 3:a växeln	1950 min ⁻¹
vikt	1,5 kg
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Trä
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	4-steps växel 18V
USP2	Lämplig för trä och stål, snabbchuck spännområde 1,5-13, exkl. batteri

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V

073835 FE18