



Sladdlös borrarvdragare, Typ: GSR1215



Beställningsdata

Ordernummer	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch sladdlös borrarvdragare

- **Kompakt men stark sladdlös 12 V borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikator.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borring och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 12 V / 2 Ah litiumjonbatterier, laddare, transportväska.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare hittar du under nr 073852 och framåt och 073866.

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

tillverkarens beteckning: GSR 12V-15

motorkonstruktion: 2-polig motor

Antal ingående batterier: 2

batterikapacitet: 2 A·h

Batterispänning: 12 V

maximalt vridmoment mjukt: 15 N·m

Teknisk beskrivning

varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1300 min ⁻¹
maximalt vridmoment mjukt	15 N·m
vikt	1 kg
typisk användning	Medium
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 380 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	GSR 12V-15
Batterispänning	12 V
motorkonstruktion	2-polig motor
maximal spiralborr-Ø i trä	19 mm
maximalt vridmoment hårt	30 N·m
batterikapacitet	2 A·h
spännvidd snabbchuck	0 - 10 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
Antal ingående batterier	2

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073851 B12
Batteriladdare Typ AL1130CV	073866 AL1130CV