



## Sladdlös borrarvdragare, Typ: GSR1220HX



### Beställningsdata

Ordernummer	070241 GSR1220HX
GTIN	3165140910675
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

Bosch sladdlös borrarvdragare

- **Kompakt men stark sladdlös 12 V borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikator.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

**Effekt-/viktförhållande i toppklass** med ett vridmoment på upp till 20 Nm för kraftfull skruvdragning med samtidigt låg vikt och minsta möjliga huvudlängd 163 mm.

Lång livstid tack vare **borstlös EC-motor.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive laddare, L-BOXX, bältesclips, bitshållare, 4 st färgclips, 1/2 L-BOXX-inlägg för laddare, 1/2 L-BOXX-inlägg apparat.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851–073866.

förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

tillverkarens beteckning: GSR 12V-20HX

motorkonstruktion: borstlös motor

Antal ingående batterier: 2

Batterityp: Litiumjon

batterikapacitet: 3 Ah

Batterispänning: 12 V

## Teknisk beskrivning

motorkonstruktion	borstlös motor
tillverkarens beteckning	GSR 12V-20HX
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1300 min <sup>-1</sup>
Batterispänning	12 V
maximalt vridmoment hårt	20 Nm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
spännvidd snabbchuck	0 - 10 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 400 min <sup>-1</sup>
maximalt vridmoment mjukt	18 Nm
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
typisk användning	Strong
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
vikt	0,7 kg
batterikapacitet	3 Ah
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Skruvdragare

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V

073852 B12

Batteriladdare Typ AL1130CV

073866 AL1130CV

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V

073855 B12