



Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: GSB1215



Beställningsdata

Ordernummer	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Bosch batteridrivna slagskruvdragare för mycket krävande skruvdragnings-, borrar- och slagborrtillämpningar.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** skyddar batteriet mot överhettning och djupurladdning.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** skyddar motorn mot överlast.
- **Mekaniskt vridmomentfrånslag i flera steg.**
- **Praktiskt bältesclips (inte 070104).**
- **Inbyggd LED-belysning, batteriladdningsindikator.**
- **Snabborrchuck.**

Robust och lättanvänd sladdlös skruvdragare med en vikt på endast **1 kg**.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 12 V/2,0 Ah litiumjonbatterier, laddare och transportväska.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare hittar du under nr 073851 ff och 073866 ff.

förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 12 V

tillverkarens beteckning: GSB 12V-15

batterikapacitet: 2 A·h

Batterispänning: 12 V

motorkonstruktion: borstmattor

maximalt vridmoment mjukt: 15 N·m

maximalt vridmoment hårt: 30 N·m

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
Batterispänning	12 V
maximalt varvtal 2:a växeln	1300 min ⁻¹
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 380 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	< 2,5 m/s ²
batterikapacitet	2 A·h
maximalt vridmoment mjukt	15 N·m
maximal spiralborr-Ø i stål	10 mm
motor konstruktion	borstmattor
vikt	1 kg
maximal spiralborr-Ø i trä	19 mm
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	10,5 m/s ²
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt vridmoment hårt	30 N·m
spännvidd snabbchuck	1 - 10 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	10 mm
tillverkarens beteckning	GSB 12V-15
typisk användning	Medium
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073851 B12
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073852 B12

Batteriladdare Typ AL1130CV

073866 AL1130CV