

MIRKA**Sladdlös kompakt excenterslip AROS-B 150NV, Typ: AROS-B****Beställningsdata**

Ordernummer	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Borstlös sladdlös Blütenschleifer med 5,0 mm slaglängd för flexibel, sladdlös bearbetning. Lämpar sig även för torr- och våtslipning. Optimal, ergonomisk design.

- **Snabbt tallriksbyte tack vare Quick-Lock-system.**
- **Upp till 16 h drifttid vid industriell användning.**
- **Snabb batteriladdningstid på 45 min.**
- **Låg bullernivå och låg vibrationsnivå.**

leveransinnehåll:

2x 10,8 V / 2,5 Ah batteri, laddare och sliprondell 32 mm.

OBS!:

Passande slipskivor hittar du under nr 567803 och nr 567902 i grupp 56.

Teknisk beskrivning

bullernivå	62 dB
maximala vibrationer enligt EN	1,9 m/s ²
slaglängd	5 mm
hastighet	4000 - 8000 min ⁻¹
Batterispänning	10,8 V

batterikapacitet	2,5 Ah
maximal diameter	32 mm
tillverkarens beteckning	AROS-B 150NV
Energiförsörjning	Batteridrivnen
vikt	0,6 kg
Serie	AROS
Produktslag	Excenterslip

Tillbehör

SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 240	567803 240
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 400	567803 400
ABRALON™-skiva Kornstorlek 2000	567902 2000
ABRALON™-skiva Kornstorlek 360	567902 360
ABRALON™-skiva Kornstorlek 500	567902 500
ABRALON™-skiva Kornstorlek 1000	567902 1000
ABRALON™-skiva Kornstorlek 4000	567902 4000
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 320	567803 320
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 180	567803 180
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 80	567803 80
SlippappersrondellABRANET® Kornstorlek 120	567803 120