



Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 50 delar



Beställningsdata

Ordernummer	638610
GTIN	4018754331321
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M22. Tändstift 16 och 20,8 mm. Insexskruvar med gänga M5 – M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: 23 st nr 642100

storlek 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;

21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34

Hylsor extra långa, 12-kant: 7 st nr 642500

storlek 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27

Hylsor för tändstift: 2 st nr 642450

storlek 16; 20,8

Hylsor med universalknut: 6 st nr 642600

storlek 10; 13; 16; 17; 18; 19

insexhylsor: 5 st nr 643200

storlek 4; 5; 6; 8; 10

T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300

Förlängare: 3 st nr 641000

storlek 75; 130; 255

universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2

ledat handtag: 1 st nr 641200 storlek 396
 spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2
 Förvaring i: Stålväska
 höjd: 53 mm
 fyrkantsfäste: 1/2 tum
 Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel: 8-34 mm
 Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-10 mm

Teknisk beskrivning

Antal delar	50
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Drivprofil	12-kants hylsnyckel
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel	8-34 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	4-10 mm
förpackning	Stålväska
Längd	540 mm
Bredd	290 mm
höjd	53 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642100 30
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642100 18
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642500 17
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642100 27
Ledad sexkantshylsa, 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642600 17
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642100 16

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 28 mm	642100 28
Förlängare, 1/2 tum totallängd 75 mm	641000 75
Ledad sexkantshylsa, 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642600 19
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 26 mm	642100 26
Ledad sexkantshylsa, 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642600 16
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 11 mm	642100 11
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642100 17
Tolvkantständstifthylsa, 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642450 16
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642500 24
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642500 18
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 14 mm	642100 14
Ledad sexkantshylsa, 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642600 18
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 20 mm	642100 20
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642100 22
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642500 13
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 25 mm	642100 25
Ledad sexkantshylsa, 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642600 13
Tolvkantständstifthylsa, 1/2 tum nyckelvidd 20,8 mm	642450 20,8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 15 mm	642100 15
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 32 mm	642100 32
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642100 24
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643200 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643200 10
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 5 mm	643200 5
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 34 mm	642100 34
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 4 mm	643200 4
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642100 21

12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 12 mm	642100 12
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 23 mm	642100 23
Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643200 8
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642500 22
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 8 mm	642100 8
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642100 13
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642500 19
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642100 19
Tolvkantshylsa lång, 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642500 27
12-kantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 10 mm	642100 10