



Precisionsspärrskaft "Zyklop", omställbart, 1/2 tum med svängbar nos och utstötare



Beställningsdata

Ordernummer	640490
GTIN	4013288121882
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Materialval och speciell smidesmetod garanterar optimal funktion och lång livslängd. Fritt **svängbar spärrnyckel** med definierade spärrlägen vid 0° (användning som skruvmejsel) och vid 75° och 90° på båda sidor. Arbetsvinkel 5°, med utstötare och omställningsvred för höger- och vänstergång.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Passar till :

Hylsor för manuellt bruk.

fyrkantsfäste: 1/2 tum

Antal tänder: 72

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	8000 C
fyrkantsfäste	1/2 tum
totallängd	277 mm
Antal tänder	72
Produktslag	Spärrhuvud