



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Trappstege, aluminium, steg på båda sidorna, Antal stegpinnar: 2X6**Beställningsdata**

Ordernummer	966053 2X6
GTIN	4031405330122
Artikelklass	98G

Beskrivning**Utförande:**

Balk av fyrkantrör, räfflade fyrkantssteg 30x30 mm, permanent flänsad med balkar, konisk balkstyrning för hög stabilitet. Övre balkändar med ändkappor. Halksäker nivello® stegsko. Hög stabilitet tack vare isärslidningsskydd med 2 höghållfasta perlonremmar, transportsäkringsöglor. Förstärkta stålskar med skruvdragning.

Norm:**DIN EN 131.****Teknisk beskrivning**

stegens längd	1,83 m
Steg utförande	Stegpinne
Stegpinne-/trappstegsdjup	30 mm
utvändig bredd längst ned	0,53 m
vikt	7,7 kg
Möjlig att gå på	Dubbelsidig

arbetshöjd ca.	3,3 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege