



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Trappstege, aluminium, steg på båda sidorna, Antal stegpinnar: 2X8**Beställningsdata**

Ordernummer	966053 2X8
GTIN	4031405330160
Artikelklass	98G

Beskrivning**Utförande:**

Balk av fyrkantrör, räfflade fyrkantssteg 30x30 mm, permanent flänsad med balkar, konisk balkstyrning för hög stabilitet. Övre balkändar med ändkappor. Halksäker nivello® stegsko. Hög stabilitet tack vare isärglidningsskydd med 2 höghållfasta perlonremmar, transportsäkringsöglor. Förstärkta stålskar med skruvdragning.

Norm:**DIN EN 131.****Teknisk beskrivning**

Stegpinne-/trappstegsdjup	30 mm
stegens längd	2,4 m
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
vikt	9,8 kg
utvändig bredd längst ned	0,59 m
arbetshöjd ca.	3,8 m

Steg utförande	Stegpinne
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege