



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Trappstege, aluminium, steg på båda sidorna, Antal stegpinnar: 2X12**Beställningsdata**

Ordernummer	966053 2X12
GTIN	4031405330245
Artikelklass	98G

Beskrivning**Utförande:**

Balk av fyrkantrör, räfflade fyrkantssteg 30x30 mm, permanent flänsad med balkar, konisk balkstyrning för hög stabilitet. Övre balkändar med ändkappor. Halksäker nivello® stegsko. Hög stabilitet tack vare isärslidningsskydd med 2 höghållfasta perlonremmar, transportsäkringsöglor. Förstärkta stålskär med skruvdragning.

Norm:**DIN EN 131.****Teknisk beskrivning**

Möjlig att gå på	Dubbelsidig
vikt	16 kg
utvändig bredd längst ned	0,7 m
stegens längd	3,51 m
arbetshöjd ca.	4,8 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	30 mm

Steg utförande	Stegpinne
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege