



Handhållen kärnbormaskin, Typ: 72710361



Beställningsdata

Ordernummer	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Handstyrt tvåväxlat metalkärnborsystem för upp till 6 gånger snabbare arbetsgång vid kärnbörning.

- **Steglöst, elektroniskt inställbart varvtal.**
- **Verktyglöst QuickIN PLUS borrhäfte.**
- **Användning med låg kraftinsats.**
- **Säkert arbete genom vridmomentglidkoppling.**
- **Börning med HM-hålsåg i stål upp till 80 mm.**
- **Börning med HM-kärnborr i stål/aluminium upp till 25/ 30 mm.**
- **Verktyglöst QuickIN PLUS borrhäfte.**

Fördel:

Metallkärnborsystem med 2 steg.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck \varnothing 3 - 16 mm, extra handtag, centrerborr, skärspray och verktyglåda.

OBS!:

Passande HM-kärnborrar hittar du under nr 075132.

TiAlN-belagda HM-kärnborrar, HM-hålsågar och HM-hålsågar för rör på begäran.

förpackning: Transportväska

tillverkarens beteckning: KBH 25-2U

effektförbrukning: 1200 W

varvtalsområde 1:a växeln: 0 - 520 min⁻¹

varvtalsområde 2:a växeln: 0 - 1600 min⁻¹

maximal borrh- \varnothing i stål: 25 mm

form verktygshållare: QuickIN PLUS

Teknisk beskrivning

form verktygshållare	QuickIN PLUS
tillverkarens beteckning	KBH 25-2U
effektförbrukning	1200 W
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1600 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
maximal borrh-Ø i stål	25 mm
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 520 min ⁻¹
vikt	3,4 kg
anmärkning	För trånga arbetsförhållanden
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin

Tillbehör

HM-kärnborrh för KBH25 – 2U borrh-Ø 22 mm	075132 22
HM-kärnborrh för KBH25 – 2U borrh-Ø 16 mm	075132 16
HM-kärnborrh för KBH25 – 2U borrh-Ø 19 mm	075132 19
HM-kärnborrh för KBH25 – 2U borrh-Ø Z/5 mm	075132 Z/5
HM-kärnborrh för KBH25 – 2U borrh-Ø Z/1 mm	075132 Z/1
HM-kärnborrh för KBH25 – 2U borrh-Ø 14 mm	075132 14
HM-kärnborrh för KBH25 – 2U borrh-Ø 23 mm	075132 23
HM-kärnborrh för KBH25 – 2U borrh-Ø 15 mm	075132 15
HM-kärnborrh för KBH25 – 2U borrh-Ø 21 mm	075132 21
HM-kärnborrh för KBH25 – 2U borrh-Ø 17 mm	075132 17

Dubbhålsborr	075133
HM-kärnborr för KBH25 – 2U borrh25 mm	075132 25
HM-kärnborr för KBH25 – 2U borrh18 mm	075132 18
HM-kärnborr för KBH25 – 2U borrh24 mm	075132 24
HM-kärnborr för KBH25 – 2U borrh20 mm	075132 20