



## Sladdlös vinkelmutterdragare, Typ: M18BRAIW/0



### Beställningsdata

Ordernummer	074013 M18BRAIW/0
GTIN	4002395006670
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust, **kraftfull sladdlös mutterdragare FUEL™** med **borstlös POWERSTATE™ EC-motor** för lång livslängd och hög energiverkningsgrad. Stabilt **växelhuss i metall** och ergonomiskt **mitthandtag med mjuk beläggning**. Batteriladdningsindikator och LED-belysning för arbetsområdet. Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering. **REDLINK PLUS™-elektronik** – enastående effektereglering:

- **Med systemkommunikation mellan maskin och batteri.**
- **Med överlastskydd för längre livslängd på batteri, motor och växellåda.**

**Batteridriven vinkelslagskruvdragare M18 BRAIW-0** med 3/8 tum sexkantfäste.

- **Kompakt vinkelslagskruvdragare med bara 307 mm längd.**
- **2 omkopplingssteg ger maximal flexibilitet.**

#### Fördel:

REDLINK PLUS™-elektronik.

#### leveransinnehåll:

Utan batteri och utan laddare, i kartong.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073808.

### Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	14,8 m/s <sup>2</sup>
mått verktygshållare	3/8 tum
maximalt vridmoment 2:a steget	76 Nm
slaghastighet 1:ans växel	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
tillverkarens beteckning	M18BRAIW-0
fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
typisk användning	Strong
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
slaghastighet 2:ans växel	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M14
Typ	M18BRAIW/0
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximalt vridmoment 1:a steget	40 Nm
Batterispänning	18 V
vikt	1,1 kg
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Batteridriven
Batterityp	Litiumjon
lämpligt för material	Stål
slaghastighet	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Skruvdragare

## Tillbehör

Litiumjonbatteri High Output™ Batterityp MHB3	073808 MHB3
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18

