



Sladdlös mutterdragare, Typ: M18FQID



Beställningsdata

Ordernummer	074010 M18FQID
GTIN	4002395277636
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Robust, **kraftfull FUEL™ batteridrivna slagskruvdragare** med **borstlös POWERSTATE™ EC-Motor**, lång motorlivstid och hög energieffektivitet. Stabilt **metallväxelhus** och ergonomiskt **mitthandtag med mjuk beläggning**. Batteriladdningsindikator, LED-belysning av arbetsområdet. Med höger-/vänstergång och elektronisk varvtalsreglering. **REDLINK PLUS™-Elektronik** – enastående effektregering:

- **Med systemkommunikation drivmaskin – batteri.**
 - **Med överlastskydd för längre livslängd hos batteri, motor och växel.**
- DRIVE CONTROL™ möjliggör snabbt byte mellan 4 kopplingssteg med olika varvtals- och vridmomentinställningar. **M18 FUEL™ SURGE™ 1/4 tum Hex batteridrivna slagskruvdragare.**
- **Oljebadlagrat slagverk med FLUID-DRIVE™-teknik för extra bullerfritt arbete och längre livstid.**
 - **I kopplingssteg 4 stryper apparaten tomgångsvarvtalet automatiskt, idealiskt t.ex. för plåtskruvar.**

Utförande reklamtext:

Robust, **kraftfull FUEL™ batteridrivna slagskruvdragare** med **borstlös POWERSTATE™ EC-Motor**, lång motorlivstid och hög energieffektivitet.

Fördel:

Slagskruvdragare med REDLINK PLUS™-elektronik.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 × litiumjonbatteri, laddare, HD-box, bälteshållare.

OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073808.

Teknisk beskrivning

mått verktygshållare	1/4 tum
slaghastighet 2:ans växel	0 - 2900 min ⁻¹
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M14
fästprofil verktygshållare	HEX (E 6,3)
tillverkarens beteckning	M18FQID-502X
Batterispänning	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximala vibrationer enligt EN	12 m/s ²
slaghastighet 4:ans växel	0 - 3700 min ⁻¹
maximalt vridmoment 1:a steget	40 Nm
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
batterikapacitet	5 Ah
vikt	1,8 kg
typisk användning	Strong
slaghastighet 3:ans växel	0 - 3700 min ⁻¹
Typ	M18FQID
slaghastighet 1:ans växel	0 - 1800 min ⁻¹
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivna
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Slagskruvdragare

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC