



Kärnbormaskin, Typ: 72705761



Beställningsdata

Ordernummer	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Stor magnethållkraft och säkerhetskoppling** garanterar ett säkert arbete i alla positioner.
- **Integrerad tillförsel av kylsmörjmedel** för rena snittytor och lång verktygsanvändningstid.
- **Komfort-magnethållkraftvisning.**
- **Höger-/vänstergång** (även för gängskärning).
- **Viktoptimerad konstruktion.**

Kompakt, lätt 2-växlad-magnet-kärnbormaskin. Mycket smal magnetfot, endast 70 mm bred. Idealisk för bearbetning av T-balksprofiler. Mycket funktionell och vippsensor.

leveransinnehåll:

Inklusive kylsmörjmedelsbehållare, spännband, 1 st centreringsstift, spånkrokar och väska.

Specialtillbehör:

På begäran.

OBS!:

HM-kärnborr och fästen finns från nr 119000. Passande QuickIN-Max-fäste och HM-kärnborrar max. DM 100 mm kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

effektförbrukning	1100 W
maximal sänk-Ø	31 mm
maximal brotsch-Ø	16 mm
form verktygshållare	QuickIN
maximal kärnborr-Ø i stål	12 - 35 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	16 mm
Längd	311 mm
längd magnetfot	186 mm
varvtalsområde 2:a växeln	400 - 1600 min ⁻¹
vikt	11 kg
tillverkarens beteckning	KBU35-2Q
maximal gängtapps-Ø i stål	M14 mm
bredd magnetfot	70 mm
Bredd	198 mm
nätspänning	230 V
höjd	603 mm
arbetslag	135 mm
varvtalsområde 1:a växeln	130 - 520 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin

Tillbehör

Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kärnborr HMSkärddjup 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65

Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kärnborr HMSkärdjup 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26