



Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 18 V, Typ: GLIVARI



Beställningsdata

Ordernummer	073205 GLIVARI
GTIN	3165140600422
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Mycket kompakt batteridrivnen LED-lampa med svängbart lamphuvud. Möjlighet att ställa in ljusstrålen (fokuserad/spridd) samt 9 olika belysningsvinklar.

leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	GLI VARI LED
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Vikt utan batteri	300 g
Ljusflöde	420 lm

Belysning	LED-modul
Energiförsörjning	Batteridrivnen
ATEX-zon	ingen
Produktnamnsattribut	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073853 B18