



## Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 18 V, Typ: 92604200



### Beställningsdata

Ordernummer	073200 92604200
GTIN	4014586882819
Artikelklass	03G

### Beskrivning

#### Utförande:

Kompakt batteridrivnen LED-lampa med svängbart lamphuvud. Kompatibel med alla **Fein 12-18 Volt litiumjonbatterier.**

#### leveransinnehåll:

**Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.**

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073832 och nr 073845.

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fin typ E 12 V

tillverkarens beteckning: ALED 12-18V

Ljusflöde: 300 lm

Ljusflöde steg 2: 100 lm

Antal ingående batterier: 0

Batterityp: Litiumjon

Batterispänning: 12 V

### Teknisk beskrivning

Ljusflöde steg 2	100 lm
------------------	--------

Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	ALED 12-18V
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Vikt utan batteri	130 g
ljusflöde	300 lm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
ATEX-zon	ingen
Produktnamnsattribut	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fin typ E 12 V
Produktslag	Arbetsbelysning

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18
Batteriladdare Typ FE50	073845 FE50
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE14 V	073838 FE14
Batteriladdare Typ FE80	073845 FE80
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073838 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073836 FE18
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073837 FE12
Batteriladdare Typ FE30	073845 FE30
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073836 FE12