



Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 18 V, Typ: M18SLED



Beställningsdata

Ordernummer	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka. **Robusta litiumjonbatterilampor med TRUEVIEW™-teknik.**

- **Fällbart strålkastarhuvud med upp till 1 250 lumen.**
- **Räckvidd 650 m.**
- **4 ljussteg som ger maximal flexibilitet.**

Med punktstrålningsläge och flodstrålningsläge.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Passar till:

Milwaukee 18 V batterier (nr 073816 MB18 och 073827 MB18).

leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	M18SLED-0
Batterispänning	18 V
IP-skyddsklass	IP 54
Ljusflöde steg 2	1200 lm

Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Vikt utan batteri	1000 g
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Ljusflöde	1250 lm
Belysning	LED-modul
ATEX-zon	ingen
Produktnamnsattribut	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C