



Slagbormaskin, Typ: GBH226F



Beställningsdata

Ordernummer	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Robust slagbormaskin med **SDS-plus-verktygshållare** och stark borrarprogression.

- **Överlastskydd för skydd av användaren och maskinen.**
- **Steglös varvtalsreglering för ren förboring.**
- **Många användningsområden tack vare mejslingsfunktionen (rotationsstopp).**
- **Höger-/vänstergång för att lossa fastklämda borrar.**
- **Byteschuck för snabba byten mellan borrar med slag i betong och borrar utan slag i trä eller metall.**
- **Slagstopp för borrar i trä och stål.**
- **27 % mindre andel vibrationer jämfört med föregående modell tack vare aktiv vibrationsdämpning.**

Fördel:

Slagenergi 2,7 joule.

leveransinnehåll:

Inklusive sidohandtag, maskinduk. Inklusivt snabbchuck 13 mm, utbyteschuck SDS-plus, djupanslag 210 mm, transportväska.

OBS!:

Passande HM-slagbormaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

vikt	2,9 kg
slagenergi	2,7 J
maximala vibrationer enligt EN	16,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	GBH 2-26 F
maximal slagfrekvens	4000 min ⁻¹
maximal spiralborr-Ø i betong	26 mm
form verktygshållare	SDS-Plus
effektförbrukning	830 W
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
Skaft	SDS Plus
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Sten
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagbormaskin

Tillbehör

Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 8 mm	787045 8
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 8 mm	787040 8
Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 10 mm	787060 10
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 6 mm	787045 6
Hårdmetalluniversalbitsborsats, 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 10 mm	787045 10
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 10 mm	787047 10

Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 4 mm	787047 4
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 6 mm	787047 6
Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 8 mm	787060 8
Universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 12 mm	787045 12
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 5 mm	787047 5
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 6 mm	787040 6
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 4 mm	787040 4
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 5 mm	787040 5
Sats med universalborr av hårdmetall Borr-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 12 mm	787040 12
Universalborr av hårdmetalllångt med SDS Plus-fäste Borr-Ø 12 mm	787060 12
Universalborr av hårdmetall Borr-Ø 10 mm	787040 10
Hårdmetalluniversalbitsborr 1/4 tum (E 6,3) Borr-Ø 8 mm	787047 8
Sats med universalborr av hårdmetallLång Borr-Ø 6-12 mm	787055 6-12