



## Sladdlös tigersåg, Typ: GSA1214



### Beställningsdata

Ordernummer	078215 GSA1214
GTIN	3165140910651
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

**Bosch batteridrivnen tigersåg med SDS-system** för enkla och smidiga byten av sågbladet.

- **Bosch Professional litiumjonteknik för lång livstid och utomordentlig batterigångtid.**
- **Electronic Cell Protection (ECP) skyddar batteriet mot överlast, överhettning och djupurladdning.**
- **Ergonomiskt softgrip-handtag.**
- **Med LED-arbetsplatsbelysning.**

**Kompakt tigersåg med låg vikt** och liten handtagsomkrets, också för underupp- och enhandsarbete.

Med **överlastskydds-** och **laddningsnivåindikering**. Med LED-arbetsplatsbelysning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive transportväska, 2 st sågblad, 2 st batterier, snabbbladdare. Inklusive 2 st 12 V / 3,0 Ah litiumjonbatterier, snabbbladdare. 1 st tigersågblad S 522 EF Flexible for Metal, 1 st tigersågblad S 511 DF Flexible för trä och metall, L-Boxx 102, lock till L-Boxx-inlägg för laddare, 1/2 L-Boxx-inlägg för apparat, 1/2 L-Boxx-inlägg för laddare.

#### OBS!:

Tigersågblad finns från nr 588600.

Passande reservackumulatörer och laddare hittar du under nr 073851–073859.

### Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
--	------------

batterikapacitet	3 Ah
tillverkarens beteckning	GSA 12 V-14
anmärkning	SDS, LED
Batterispänning	12 V
slaghast.	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
slaglängd	14,5 mm
maximala vibrationer enligt EN	12 m/s <sup>2</sup>
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
vikt	1,2 kg
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Såg

## Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073851 B12
Sats med tigersågblad Beteckning 922EF	588600 922EF
Sats med tigersågblad Beteckning 922EHM	588600 922EHM
Sats med tigersågblad Beteckning 1122BF	588600 1122BF
Sats med tigersågblad Beteckning 922BF	588600 922BF
Sats med tigersågblad Beteckning 1155CHM	588600 1155CHM
Sats med tigersågblad Beteckning 1122EF	588600 1122EF