



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Aluminium-kombistege, 4 delar, med tvärbalk, Antal stegpinnar: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	966105 14
GTIN	4031405313149
Artikelklass	98G

**Beskrivning****Utförande:**

Stege, trappstege och arbetsplattform i ett. För användning som arbetsplattform krävs beläggning och räcke (vänligen skicka en separat förfrågan till oss om detta). 6 automatiskt låsande stålskar garanterar säkerheten vid användning. Stegpinnavstånd 280 mm. Står stadig och erbjuder hög arbets säkerhet tack vare 2 nivello®-traverser och halksäkra nivello®-ledstångsöverdrag på båda sidor. Traversen medföljer och ligger lösa, skruvas fast två och två på den undre balkänden.

**Norm:****DIN EN 131.****OBS!:**

Till dessa stegar medföljer tvärbalkar anpassade enligt normen.

**Teknisk beskrivning**

djup hopfälld	0,25 m
steglängd utkörd	4,2 m
bredd hopfälld	1,23 m

antal steg	2×3 + 2×4
stegens arbetshöjd ca	5,3 m
tvärbalkens bredd	0,93 m
vikt	15 kg
längd hopfälld	0,35 m
Stegens längd som trappstege	2,02 m
Höjd som arbetsplattform	0,99 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Kombistege