



## Aluminium-kombistege, 4 delar, med tvärbalk, Antal stegpinnar: 10



### Beställningsdata

Ordernummer	966105 10
GTIN	4031405313101
Artikelklass	98G

### Beskrivning

#### Utförande:

Stege, trappstege och arbetsplattform i ett. För användning som arbetsplattform krävs beläggning och räcke (vänligen skicka en separat förfrågan till oss om detta). 6 automatiskt låsande stålskar garanterar säkerheten vid användning. Stegpinnavstånd 280 mm. Står stadig och erbjuder hög arbets säkerhet tack vare 2 nivello®-traverser och halksäkra nivello®-ledstångsöverdrag på båda sidor. Traversen medföljer och ligger lösa, skruvas fast två och två på den undre balkänden.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

#### OBS!:

Till dessa stegar medföljer tvärbalkar anpassade enligt normen.

### Teknisk beskrivning

steglängd utkörd	2,85 m
längd hopfälld	0,35 m
bredd hopfälld	0,99 m

vikt	12,5 kg
djup hopfälld	0,25 m
stegens arbetshöjd ca	4 m
antal steg	2×2 + 2×3
tvärbalkens bredd	0,93 m
Höjd som arbetsplattform	0,63 m
Stegens längd som trappstege	1,49 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Kombistege