



Sladdlös cirkelsåg, Typ: M18FMCS



Beställningsdata

Ordernummer	078207 M18FMCS
GTIN	4002395289288
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Integrerad hållare för insexnyckeln.

Lätthanterlig och kraftfull 18 V / 5,0 Ah batteridrivnen metallcirkelsåg för skärning av rör, profiler, gängstänger och kabelrännor.

- **Borstlös POWERSTATE™-motor för höga skärhastigheter.**
- **REDLINK PLUS™-elektronik med digitalt överlastskydd som höjder kapaciteten.**
- **Metallkrok för enkel och säker upphängning av verktyget.**
- **Kallt, grad- och gnistfritt snitt.**
- **Verktyslös skärdjupinställning, för snitt från 1 till 57 mm.**

leveransinnehåll:

Inklusive laddare, insexnyckel, 34-tandat HM-sågblad och transportväska (HD-box).

OBS!:

Passande reservbatterier och starterset finns från nr 073814 och nr 073839. Passande cirkelsågblad finns under nr 078212 storlek 150X20T34.

Teknisk beskrivning

sågblads-Ø	150 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V

förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Batterispänning	18 V
maximalt sågdjup 90°	57 mm
maximalt varvtal:	3900 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
vikt	2,8 kg
batterikapacitet	5 Ah
sågbladets hål-Ø	20 mm
tillverkarens beteckning	M18FMCS-502X
Utförande	Handcirkelsåg
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Såg

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C