



## Akkumulator-sticksåg, Typ: GST1270



### Beställningsdata

Ordernummer	078201 GST1270
GTIN	3165140895200
Artikelklass	03B

### Beskrivning

#### Utförande:

Bosch sticksåg med enkelt och verktygslöst byte av sågblad via Bosch SDS-systemet.

- **Handtagsposition utomordentligt nära snittlinjen, så att extra noggranna snitt blir möjliga.**

Lätt och kompakt **batteridrivnen sticksåg** i stavform.

- **Electronic Motor Protection (EMP) skyddar motorn mot överlast och ger lång livstid.**
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Skyddar batteriet mot överlast, överhettning och djupurladdning.**
- **Inkopplingsbar lysdiod för tydlig belysning av skärområdet.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 x 12 V / 3,0 Ah litiumjonbatterier, laddare, 2 st sågblad, spånrivskydd, utsugsats, glidsko, utsugsadapter, L-Boxx 102 och L-Boxx inlägg.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851–073866.

### Teknisk beskrivning

lämpliga sticksågblad	588400 – 588551
Batterispänning	12 V

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
vikt	1,5 kg
maximalt sågdjup i trä	70 mm
maximalt sågdjup i stål	3 mm
anmärkning	LED
slaghast.	1500 - 2800 min <sup>-1</sup>
batterikapacitet	3 Ah
tillverkarens beteckning	GST 12V-70
Vektygsbyte utan hjälpverktyg	ja, SDS-system
geringsinställning	ja
maximala vibrationer enligt EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
pendelrörelse	Trefaldig
Utförande	stavform kompakt
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	2
Energiförsörjning	Batteridriven
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Såg

## Tillbehör

Sticksågbladssats Beteckning T118AF	588400 T118AF
Sticksågbladssats Beteckning T118AHM	588400 T118AHM
Sticksågbladssats Beteckning T318A	588400 T318A
Sticksågbladssats Beteckning T318B	588400 T318B
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073855 B12
Sticksågbladssats Beteckning T118B	588400 T118B
Sticksågbladssats Beteckning T127D	588400 T127D
Sticksågbladssats Beteckning T118A	588400 T118A

