



## Vinkelslipmaskin GWS Batteri, Typ: 12-76



### Beställningsdata

Ordernummer	077100 12-76
GTIN	3165140913393
Artikelklass	03C

### Beskrivning

#### Utförande:

Extremt lättmanövrerad 12 V / 3,0 Ah **sladdlös kompaktvinkelslip** för kapning med **minikapskivor Ø 76 mm** (håldiameter 10 mm) där det annars kan vara svårt att komma åt. Med högeffektiv EC-motor, spindellåsning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive L-BOXX, L-BOXX inlägg 1/2 för batteri och laddare, snabbbladdare GAL 12V-40 Professional, 2 st konsthartsbundna kapskivor, 1 st hårdmetallkapskiva, Expert for Inox, 76 × 10 × 1 mm, skyddskåpa.

#### OBS!:

Passande små kapskivor och hylsdornar finns från nr 563050.

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	19500 min <sup>-1</sup>
maximala vibrationer enligt EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
batterikapacitet	3 Ah
vikt	0,9 kg
maximalt kapdjup	16 mm

motorkonstruktion	borstlös EC-motor
maximal skiv-Ø	76 mm
Batterispänning	12 V
tillverkarens beteckning	GWS 12V-76
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 12 V
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	2
sågbladets hål-Ø	10 mm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

## Tillbehör

MinikapskivaPREMIUM*** EXTRA TUNN skiv-Ø 75 mm	563050 75
Hylsdorn för minikapskivor Passar till hål-Ø 10 mm	563070 10
MinikapskivaPREMIUM*** EXTRA TUNN skiv-Ø 50 mm	563050 50
MinikapskivaPREMIUM*** EXTRA TUNN skiv-Ø 63 mm	563050 63
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B12 V	073855 B12
Hylsdorn för minikapskivor Passar till hål-Ø 6 mm	563070 6