

3M**Lamellslipskiva 969F Cubitron™ II, glasfibervävrondell plan, Ø 125 mm,
Kornstorlek: 40**

Beställningsdata

Ordernummer	565496 40
GTIN	4054596197046
Artikelklass	53F

Beskrivning

Utförande:

Belagd med **precisionsformat Cubitron™ II** keramiskt korn för **maximal slipeffekt och livslängd**.

Perfekt för kantbearbetning.

Användningsdata:

Perfekt för **snabb** och **kall slipning** av stål med dålig spånbarhet med högpresterande vinkelslipmaskiner.

Teknisk beskrivning

Formbeskrivning	plan
Kornstorlek	40
hål-Ø	22,23 mm
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik

Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Lamellslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
torrt	lämplig		