

**Garant****Hydraulisk ledarm (utan magnetfot), kapacitet: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	440610 400
GTIN	4045197889591
Artikelklass	41D

**Beskrivning****Utförande:**

**Hydrauliskt mätstativ med centrallåsning** - alla leder kläms fast stelt tack vare mittvredet. Oljehydrauliken är säkrad mot oljeförlust genom dubbla packningar. Klämkräften kan regleras steglöst. **Stort gummerat handhjul** (Ø 54 mm) för lätt åtdragning och lossning av fastspänningen. Ledarmarna på mäturshållaren kan vridas 360°, svängas mer än 180° och passar för mätur med skaft-Ø 6 och 8 mm eller prisma.

**Förklaringstext:****Hydraulisk centrallåsning**

med ergonomisk ratt

**Fininställning**

på mätklockfästet

**Kulled****Magnetfot**

i plastinkapsling

**OBS!:**

Hydrauliska mätstativ kan vid öppen fastspänning klara stora temperaturvariationer. Oljan behöver då en viss tid för att jämma ut temperaturen. I fastspänt tillstånd kan högst 15 °C temperaturskillnad åstadkommas utan tryckvariationer. Dessa kan skada stativet eller föremål som hålls fast där.

**Teknisk beskrivning**

kapacitet	400 mm
anslutningsgänga	M8
hållkraft ca.	1000 N
Produktslag	Mätstativ

---

## Tillbehör

Reservratt Typ A	440626 A
Reservkolv Typ 4	440830 4
Stjärnvred Typ 4	440850 4
Klämskruv M3 för mäturshållare	440858
Ställskruv M4×0,35 för mäturshållare	440859
Hållare för mätur	440860
Sats med tätningsringar Typ 1	440855 1