

Garant**Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång, ritshöjd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	444000 600
GTIN	4045197889836
Artikelklass	41F

Beskrivning**Utförande:**

Stabil fotplatta med slipat underlag och smutsspår. Ergonomisk, bekväm plasthätta med Santoprene®-yta. Plan, hårdmetallbelagd ritsnål för enkel ritsning även i smala spår, utbytbar. Fällbart och avtagbart skyddslock för arbete utan skaderisk. Ritsning från 0, ritningsmått kan därmed överföras direkt utan risk för räknefel. Mycket lättavläst LCD-display med hög kontrast 11 mm. Inkl. datautgång. Inkl. fininställning och låsskruv.

Utförande reklamtext:

Stabil fotplatta med slipat underlag och smutsspår. Ergonomisk, bekväm plasthätta med Santoprene®-yta. Plan, hårdmetallbelagd ritsnål för smidig ritsning även i smala spår, utbytbar, ritsningsmöjlighet från 0. Ritningsmått kan överföras direkt utan räknefel. Fällbart och avtagbart skyddslock för arbete utan skaderisk. Inklusiv fininställning och låsskruv. Mycket lättavläst LCD-display med hög kontrast 11 mm. Inkl. datautgång.

Funktion:

- **Nollställning i alla positioner**
- **Preset**
- **mm/tum-omkoppling**
- **Datautgång RS232 Proximity**
- **Hold-funktion**

leveransinnehåll:

Inklusive ritsnål nr 444010 strl. 75.

Batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,0005 tum
mätpelartvärsnitt	30×12 mm
avläsning	0,01 mm
fotplattans bredd	110 mm
ritshöjd	600 mm
fotplattans längd	165 mm
felgräns	0,05 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
sifferhöjd	11 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätteknik	digital
Kalibrering	E1
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde
1000 mm

024630 1000

Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Anslutningskabel Typ R2	498948 R2
Reservritsnål, hårdmetallspets Längd 150 mm	444010 150
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Reservritsnål, hårdmetallspets Längd 75 mm	444010 75