

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-840, Handskstorlek: 9****Beställningsdata**

Ordernummer	094264 9
GTIN	10076490475564
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-840. Mycket god balans mellan robust slitstyrka, förbättrad bärkomfort och större rörelsefrihet gör den idealisk för omväxlande arbeten. **Silikonfri** vilket förhindrar att silikonpartiklar förorenar metalldelar. Särskilt lämplig för montering av små och medelstora komponenter, allmänna arbeten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	9
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12

Handskegenskap	Silikonfri
Handskegenskap	Livsmedelscertifierad
Handskegenskap	latexfritt
Handskegenskap	Allergikerhudvänlig
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Hållarmaterial	Nylon-spandex
Beläggning	Nitrilskum
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	200 mm
Färg	svart/grå
vikt	11,6 g
Stickningsteknik	15G
Norm	EN 407
Användningsdata	Flergångs
Material	Nitrilskum
Skärskyddsklass	A
Produktslag	Universalhandskar