

Ansell**Handske, par HyFlex® 48-102, Handskstorlek: 7****Beställningsdata**

Ordernummer	094268 7
GTIN	10076490054455
Artikelklass	04P

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex®-serien. Finstickad handske med beläggning på insidan för torra arbetsmiljöer. Lämplig för precisionsarbeten, hög andningsaktivitet. För lättare arbeten inom industrin. God rörlighet för exakt hantering av små objekt. Särskilt lämplig för lätta montagearbeten, inspektion, förpackning av smådelar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	7
Serie	HyFlex®
Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Universalhandskar
Innehåll	12

EN 388	4121A
Hållarmaterial	Polyamid
Beläggning	PU
Beläggningsvariant	Handflata
användningsområde	Precision
Längd	219 mm
Färg	grå
vikt	15 g
Stickningsteknik	13G
Användningsdata	Flergångs
Material	PU
Skärskyddsklass	A
Produktslag	Universalhandskar