

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tubrensare Rostfri tråd 0,12 mm, Borst-Ø D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574487 10
GTIN	4017359304006
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fin trådkvalitet, totallängd 90 mm, borstlängd 25 mm.

Användningsdata:

Full borst hela vägen ned, **perfekt för bottenhål.**

Teknisk beskrivning

Borst-Ø D ₁	10 mm
Arbetslängd L ₃	25 mm
Skaftdiameter D _s	3,8 mm
Borsttjocklek	0,12 mm
Produktslag	Tubrensare